



WXP0504

gallery plastik malzeme 4 modül enteraks 71mm roze

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	kırpılmış
----------------	-----------

Boyutlar

Derinlik	9.3 mm
Yükseklik	88 mm
Genişlik	163 mm

Kapasite

Priz sayısı	1
-------------	---

Materyaller

Yüzey için boş alan	rosé
Yüzey görüntüsü	mat

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi	Hayır
---------------------	-------

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil
-------------------------	--------------

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
Koruma indeksi IP	IP21

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-10...35 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-10...50 °C