



WXP0712

gallery plastik malzeme 2'li yatay 71mm,okyanus mavi

**Teknik özellikler**

**Mimari**

Sabitlenme modu kırılmış

**Boyutlar**

Derinlik 9.3 mm

Yükseklik 88 mm

Genişlik 163 mm

**Kapasite**

Priz sayısı 2

**Materyaller**

Yüzey için boş alan river

Yüzey görüntüsü mat

**Ekipman**

Şeffaf ürün etiketi Hayır

**Standartlar**

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

**Emniyet**

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

Koruma indeksi IP IP21

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

**Kimlik**

Menzil gallery