



WXP2113

### gallery 3'lü yatay 71mm,çelik

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitleme modu kırılmış

##### Boyutlar

Derinlik 9.3 mm

Yükseklik 88 mm

Genişlik 234 mm

##### Kapasite

Priz sayısı 3

##### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

##### Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

##### Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

##### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

RoHS uyumlu Yes

##### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

##### Kimlik

Menzil gallery