



gallery 4'lü yatay 71mm,çelik

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	kırpılmış
----------------	-----------

Boyutlar

Derinlik	9.3 mm
Yükseklik	88 mm
Genişlik	305 mm

Kapasite

Priz sayısı	4
-------------	---

Materyaller

Yüzey için boş alan	steel
Yüzey görüntüsü	mat

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi	Hayır
---------------------	-------

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil
-------------------------	--------------

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
--	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-10...35 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-10...50 °C

WXP2114