



WXP2408

## gallery 8 modül enteraks 71mm,ceviz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu kırılmış

#### Boyutlar

Derinlik 9.3 mm

Yükseklik 88 mm

Genişlik 235 mm

#### Kapasite

Priz sayısı 1

#### Materyaller

Yüzey için boş alan pecan

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi İşlenmemiş

#### Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

#### Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

Koruma indeksi IP IP21

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

#### Kimlik

Menzil gallery