



WXP4002

gallery 1 gang beyaz cam

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu kırılmış

Boyutlar

Derinlik 9.3 mm

Yükseklik 87.7 mm

Genişlik 92 mm

Kapasite

Priz sayısı 1

Materyaller

Yüzey için boş alan moon glass

Renk beyaz

Yüzey görüntüsü mat

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery