

WXP4212

gallery 2 sıralı yatay 71mm, parlak

Teknik özellikler

Mimari	
Sabitleme modu	kırpılmış

Boyutlar	
Derinlik	9.3 mm
Yükseklik	87.7 mm
Genişlik	163 mm

Kapasite	
Priz sayısı	2

Materyaller	
Yüzey için boş alan	bright inox
Yüzey görüntüsü	mat

Ekipman	
Şeffaf ürün etiketi	Hayır

Standartlar	
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil

Emniyet	
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
Koruma indeksi IP	IP21

Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-10…35 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-10…50 °C