



WXP4314

gallery 4'lü yatay 71mm doğal, alu malzeme

Teknik özellikler

Mimari

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sabitleme modu | kırpılmış |
|----------------|-----------|

Boyutlar

|           |         |
|-----------|---------|
| Derinlik  | 9.3 mm  |
| Yükseklik | 87.7 mm |
| Genişlik  | 305 mm  |

Kapasite

|             |   |
|-------------|---|
| Priz sayısı | 4 |
|-------------|---|

Materyaller

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Yüzey için boş alan | natural alu |
| Yüzey görüntüsü     | mat         |

Ekipman

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Şeffaf ürün etiketi | Hayır |
|---------------------|-------|

Standartlar

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Avrupa yönetmeliği WEEE | ilgili değil |
|-------------------------|--------------|

Emniyet

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu | 05   |
| Koruma indeksi IP                      | IP21 |

Kullanım koşulları

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| çalıştırma sıcaklığı     | -10...35 °C |
| Saklama/taşıma sıcaklığı | -10...50 °C |