



WXP4605

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitlenme modu kırılmış

#### Boyutlar

Derinlik 9.3 mm

Yükseklik 87.7 mm

Genişlik 163 mm

#### Kapasite

Priz sayısı 1

#### Materyaller

Yüzey için boş alan copper alu

Yüzey görüntüsü mat

#### Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

#### Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

atisreachconform Yes

atisrohskonform Yes

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

#### Kimlik

Menzil gallery