



WXP4705

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu	kırpılmış
-----------------	-----------

Boyutlar

Derinlik	9.3 mm
Yükseklik	87.7 mm
Genişlik	163 mm

Kapasite

Priz sayısı	1
-------------	---

Materyaller

Yüzey için boş alan	oak wood
Yüzey görüntüsü	mat

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi	Hayır
---------------------	-------

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil
-------------------------	--------------

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
RoHS uyumlu	Evet

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-10...35 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-10...50 °C

Kimlik

Menzil	gallery
--------	---------