



WXP4813

gallery 3'lü yatay 71mm,gri dışbudak

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu kırılmış

Boyutlar

Derinlik 9.3 mm

Yükseklik 87.7 mm

Genişlik 234 mm

Kapasite

Priz sayısı 3

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

RoHS uyumlu Yes

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery