

6LE001628Ab

h3+ P630

3P - 4P







3P - 4P



	A (mm)
3P	140
4P	185

3P - 4P



3P - 4P

TRIP ➡ OFF ➡ ON ➡ TRIP ➡ OFF











HYW010H (400 A)
HYW013H (630 A)



x4







HYW011H 3P (400 A)
HYW014H 3P (630 A)



x2



x1

HYW012H 4P (400 A)
HYW015H 4P (630 A)



x2



x2







HYD031H 3P (400 A)
HYD033H 3P (630 A)
HYD032H 4P (400 A)
HYD034H 4P (630 A)



x2



x1 (x2)

x3 (x4)

















HYW001H 3P
HYW002H 4P



	min.	max.
	400 A - 630 A	
	35□	300□

	35□ ➡ 95□	120□ ➡ 300□
+L+	L = 28 mm x3 (x4)	L = 21 mm x3 (x4)





HYW007H 3P
HYW008H 4P



x3 (3P)
x4 (4P)

Cu
Al

	min.	max.
	400 A - 630 A	
	35□	300□



	35□ ➡ 95□	120□ ➡ 300□
	L = 28 mm x6 (x8)	L = 21 mm x6 (x8)







HYW019H

x3



HYW050H 3P
HYW051H 4P



x2

HYW021H 3P
HYW022H 4P



x2
x3 (3P)
x4 (4P)
x2
x2

HYW052H 3P
HYW053H 4P



x2







HYW023H 3P
HYW024H 4P



HYW025H 3P
HYW026H 4P



4





	L (mm)
3P	180
4P	240

HXW033H







AX	AX	AX-AL
AX	AX	SHT
AL	AL	UVT



1



2










1
3P - 4P
N
OFF / ON / TRIP
PUSH TO TRIP
Ⓐ


2
Ⓑ
Max.
Ø 4mm

HXA039H




1
3P - 4P
N
OFF / ON / TRIP
PUSH TO TRIP
Ⓐ


2
Ⓑ
Max
ø 6 mm
x3