ATA207529010

Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x75mm Länge 2m reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe	20 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	74 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	7
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	7

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	89
Lichter/innerer Querschnitt	1296 mm²
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	71

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kammeranzahl	3
Klammern pro Meter	2

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…65 °C