DAS803400ELN

Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,4-3,7m Alu DA200 L=3,35m eloxiert

Technische Merkmale

Ausführung

Ausführung	einseitig

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	frontrastend

Abmessungen

Tiefe	65 mm
Montagehöhe	3400 / 3700 mm
Säulenform	rechteckig
Breite	98 mm

Werkstoff

Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgruppe	Aluminium
Oberfläche	anodisiert/eloxiert

Montage

Befestigungsart	verspannt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	5400 mm²
Kabeleinführung	oben (Decke)

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	1

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein