HXA025H

Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

Technische Merkmale

Architektur	
Montageart	Geclipst

Elektrische Hauptmerkmale	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	125 V

Spannung	
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	30 V

Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W

Normen	
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen	
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Höhe über N.N.	2000 m