KDS463AS

Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1N-L2N QuickBusbar

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	4 P

Konnektivität

Steckerbreite	11.5 mm

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V

Strom

Nennstrom	63 A

Abmessungen

Länge	215 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

Werkstoff

Farbe	steingrau

Montage

Montageart oder Montageweise	horizontal
Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein

Anschluss

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Ja

Kabel

Querschnitt	10 mm²

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	3

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25…55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40…75 °C

Isoliert	Ja