M66727035

Außeneck schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFH 60x90mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Kanalbreite	90 mm
Maß a	70 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich	90 °

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH konform	Ja
RoHS konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-30...90 °C