

UK340382



Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x38mm

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe installiertes Produkt	38 mm
Kanalhöhe	38 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	340 mm

Kapazität	
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	52

Werkstoff	
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel	
Lichter/innerer Querschnitt	12920 mm²

Ausstattung	
Anzahl der Fächer	2

Normen	
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Verwendung Bedingungen	
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN