VZ126N

Tür, volta, UP- und Hohlwandverteiler, Multimedia, 4-reihig

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Hohlwand ; Unterputz

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	695.5 mm
Breite installiertes Produkt	288 mm
Einbauhöhe	695.5 mm
Einbaubreite	288 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluß
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	4
Anzahl Schlüssel	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK05
Schutzart	IP30