WH36150100Q

robusto NAP Gr.1 komplett: Druckschalter S3 +Druck-Impulstaster A-R IP55 Weiss

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein

Kompatibilität

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC

Abmessungen

Tiefe	60 mm
Einbautiefe	0 mm
Höhe	86 mm
Breite	86 mm

Werkstoff

Farbe	weiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Anschluss

Leiterquerschnitt	1…2.5 mm²
Anschlussart	QuickConnect

Normen

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Sicherheit

Schutzart	IP55
REACH konform	Nein
RoHS konform	Ja
Halogenfrei	Nein