

383120

Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

Technische Merkmale

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Taster 1-polig

Spannung

Nennspannung	250 V

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A

Sicherheit

Schutzart IP	IP44

Texte

Schaltart/Variante	1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1