

383210

Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze

Technische Merkmale

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Taster 2-polig

Spannung

Nennspannung	250 V

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1