

389303

Drehschalter, 2-polig Aus, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Spannung

Nennspannung	250 V

Werkstoff

Werkstoff	Duroplast

Konnektivität.

Montageart	Krallenbefestigung

Abmessungen

Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Mit Spreizkrallen
Beleuchtung	Ohne Glimmlampe
Schaltart/Variante	2-polig Aus