

41100073

Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED,BSF u. erh.BS Arsys grün, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung	250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Schutzart IP	IP20

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Werkstoff

Farbe	Grün
RAL Nummer	6029
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja

Kapazität

Anzahl Module	1

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "SV"
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz