

6765090077

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Arsys orange, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung	250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Schutzart IP	IP20

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Werkstoff

Farbe	Orange
RAL Nummer	2003
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Krallenbefestigung, Schraubanschluss

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Kapazität

Anzahl Module	1

Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz