85345129

IP20

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.x polarweiß, samt

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	1,10 - 1,10 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
Minimale Einschaltdauer	1 s

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast

Texte

Funktion	Ausschaltvorwarnung Auf Dimmeinsätzen, Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (Auf Werks-einstellung)