

928912501

1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, braun m.

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Konnektivität

Dimmung DALI	Nein

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	22 mm

Texte

Beleuchtung	Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), Mit Ersatzsicherung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Elektrischer Strom

Schaltstrom	6 A
Steuerstrom	50 - 50 mA
Zugehörige Systeme	Berker Integro