937622531

Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, br. mt.

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom	5 A
Schaltstrom	5 A

Spannung

Nennspannung	12 V

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8017
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Konnektivität.

Montageart	Einbaubar, Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1

Abmessungen

Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	10 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP44

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	2-polig Aus