962572501

Steckd. o. Schutzk. Euro-Am. St., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., br. m.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Spannung

Nennspannung	250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8017
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Einbaubar, Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	ohne Schutzkontakt
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Kapazität

Anzahl Module	1

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	classic, flow