DAP2806509016



Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m verkehrsweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Tiefe	130 mm
Breite	98 mm
Montagehöhe	0,65 - 0,65 m
Höhenausgleich	0
Lichter innerer Querschnitt	10800 - 10800 mm²
Säulenform	Rechteckig
Oberteil Breite	80 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2

Ausstattung

Einstellbar	Nein
Ortsveränderlich	Ja

Kabel

Kabeleinführungsstelle	Unten

Installation, Montage

Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Bodenmontage	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016