EV100



Ferndimmer universal 1000W

Technische Merkmale

Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Werkstoff	
Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Leistung	
Leistungsaufnahmen Betrieb	15 VA
Leistungsaufnahme standby	3 W
Glühlampenlast	20 - 1000 W
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm²
Kapazität	
Anzahl Module	5
Texte	
Anschluss	Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Dimmprinzip	Automatische Lasterkennung
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene