FB61SE

Brandschutzschrank, univers, 1048 x 398 x 349 mm, 90 Minuten

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	1048 mm
Breite	398 mm
Tiefe	349 mm
Materialdicke Seitenwand	70 mm

Sicherheit	
Feuerwiderstandsklasse	E90
Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung	
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Anzahl Reihen	6

Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Steinwolle

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom	
Nennstrom	250 A