FL254B

**Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 350x300x160mm**

## Technische Merkmale

| **Abmessungen** | |
|---|---|
| Höhe | 350 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 3 mm |

| **Sicherheit** | |
|---|---|
| Schutzart IP | IP66 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schließungstyp | 3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |

| **Ausstattung** | |
|---|---|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |
| Anzahl Reihen | 2 |

| **Installation, Montage** | |
|---|---|
| Montage auf | Wandbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Ja |

| **Werkstoff** | |
|---|---|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

| **Abdeckung, Tür** | |
|---|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 2 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |

| **Elektrischer Strom** | |
|---|---|
| Nennstrom | 630 A |