FP14TN2

Schrank, univers, IP44/I, 1700x1050x205mm, leer

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	1700 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit	
Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Stangenschloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung	
Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Anzahl Reihen	11

Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom	
Nennstrom	400 A