FR04E

Schrank, univers, IP55/I, 1550x1050x275mm

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	1550 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit	
Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung	
Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Anzahl Reihen	10

Installation, Montage	
Montage auf	Bodenbefestigung, Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom	
Nennstrom	800 A

Spannung	
Nennspannung	690 - 690 V