FWB34D



Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 144PLE, 4x3 Reihen 500x1050x161mm, leer mit Tür

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Anzahl Reihen	0

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A