FWU33S

**Feldverteiler UP 108PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x815x115mm**

## Technische Merkmale

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 6 |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Montage auf | Unterputz, Hohlwand |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Nennstrom | 125 A |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schienen | 9 |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Anzahl Felder | 3 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
| Mit Montageplatte | Nein |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 108 |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| Mit Leitungseinführung | Ja |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 553 mm |
| Breite | 853 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbauhöhe | 502 mm |
| Einbaubreite | 810 mm |
| Einbautiefe | 112 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |

| | |
|---|---|
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| Schutzart IP | IP30 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |