FZ015NV

Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 950x800mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	919 mm
Breite	248 mm
Tiefe	12 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Teiltür
Anzahl der Schlösser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür	Links

Ausstattung

Anzahl Felder	1

Sicherheit

Schutzart IP	IP3X
Schließungstyp	Ohne Schloss