FZ191W

Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP54, 950x300mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	919 mm
Breite	269 mm
Tiefe	12 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür	Rechts

Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl Reihen	6

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schließungstyp	3-Punkt Schloss