

HAB404



Lasttrennschalter 4polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	40 A

Architektur

Polart	4P
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm²

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol	0,90 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3,60 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	26000 W

Ausstattung

Motorantrieb optional	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz