HAD312

Lasttrennschalter 3polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A

Architektur

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	70 mm²

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol	7,10 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	21,30 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W

Ausstattung

Motorantrieb optional	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja

Sicherheit

Schutzart IP	IP20