HAE310

Lasttrennschalter 3polig 100A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	100 A

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	70 mm²

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol	3 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	65000 W

Ausstattung

Motorantrieb optional	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Architektur

Polart	3P
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff