HBT100F

FI-Block P250 4P 100A Idn 300 mA fest

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	100 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	300 mA

Architektur	
Polanzahl	4

Sicherheit	
Typ des Fehlerstromschutzes	A

Spannung	
Isolationsspannung Ui	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V

Anschluss	
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	35 - 185 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	35 - 150 mm²