HFD416

Schalter mit Sicherung 4polig 160 A / T00

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Türkupplungsdrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung Ui	750 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	86,40 W
Verlustleistung pro Pol	21,60 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	105000 W

Sicherheit

Schutzart IP	IP00

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00

Abmessungen

Höhe	162 mm
Breite	184 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja