

KB380Q

Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	80 A

Architektur	
Polanzahl	3

Abmessungen	
Länge	1000 mm

Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V

Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm²

Kapazität	
Anzahl Module	39