KDN263B

Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	63 A
Architektur	
Polanzahl	2
Abmessungen	
Länge	1000 mm
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit	4500 V
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm²
Kapazität	
Anzahl Module	56