L00M

Sicherungsunterteil NH00 3x125A, 3fach Abgang je Pol, mit Buchsenklemme 3x16mm²

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00

Architektur

Polanzahl	3

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Ja

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,35 W

Spannung

Isolationsspannung Ui	8 V

Sicherheit

Schutzart IP	IP00