LD01K16-1AS

Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
Architektur	
Polanzahl	1
Installation, Montage	
Montage auf	DIN Schiene
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp Eingang	Bügelklemme
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W
Lieferumfang	
Mit Deckel	Ja
Sicherung	
Sicherungsgröße	D01
Abmessungen	
Höhe	65 mm
Breite	27 mm
Länge	70 mm