LF1501509011

Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm graphitschwarz

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	15 mm
Breite	15 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	150 - 150 mm²

Kapazität	
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	1

Werkstoff	
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9011
Farbe	Graphitschwarz

Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK06
Schutzart IP	IP30

Normen	
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 60 °C

Konnektivität	
Kanalverbindung	Ohne Kupplung

Ausstattung	
Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein