LF2502507035



Leitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm lichtgrau

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	25 mm
Breite	25 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	500 - 500 mm²

Kapazität	
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	2

Werkstoff	
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Normen	
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 60 °C

Konnektivität.	
Kanalverbindung	Ohne Kupplung

Ausstattung	
Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein